

嫌気ワークステーション 仕様一覧

				
商品名	mini MACS	MACS	A35	Hypoxystation H35
商品番号	50-MS0200	50-MS0101	50-MS0101	50-HP0100
価格※1	OPEN	OPEN	OPEN	OPEN
本体サイズ(W・D・H)	810×760×635	1570×760×840	1255×720×710	1255×720×710
本体重量(kg)	65	150	100	105
電源関連	100v 50/60Hz 10A	100v 50/60Hz 12A	100v 50/60Hz 10A	100v 50/60Hz 10A
使用ガス	1. 窒素ガス N ₂ 2. 混合ガス ※2	1. 窒素ガス N ₂ 2. 混合ガス ※2	1. 窒素ガス N ₂ 2. 混合ガス ※2	1. 窒素ガス N ₂ 2. 炭酸ガス CO ₂ 3. Air(空気)
レギュレーター出力圧	1-2 0.4~0.6MPa	1-2 0.4~0.6MPa	1-2 0.4~0.6MPa	1-3 0.4~0.6MPa
ガス流量	1. 25ℓ/min以上 2. 50ℓ/min以上	1-2 150ℓ/min	1-2 150ℓ/min	1-3 100ℓ/min
ポートホールシステム	スリーブベアハンドシステム	スリーブベアハンドシステム	スリーブレスorスリーブベアハンドシステム	スリーブベアハンドシステム
シャーレ収納枚数	270枚	540枚	400~750枚 ※3	400枚
温度制御範囲	室温+5℃~42℃	室温+5℃~45℃	室温+5℃~45℃	室温+5℃~45℃
湿度制御方法	自動制御(シカゲル不要)			
酸素除去方式	専用触媒使用	専用触媒使用	専用触媒使用	—
付属エアロック容量	—	30リットル	12リットル	12リットル
ポートホールエントリーシステム	片側10枚づつ2ヶ所 最大20枚収納可能	片側20枚づつ2ヶ所 最大40枚収納可能	—	—
シングルプレートエントリーシステム	幅 最大90mm	幅 最大90mm	幅 最大150mm	幅 最大150mm
チャンバー内部電源	1口 最大2A	2口 最大2A	2口 最大2A	2口 最大2A

※1 搬入据付費が別途必要です。

※2 混合ガス比率:窒素ガスN₂ 80%+炭酸ガスCO₂ 10%+水素ガスH₂ 10%

※3 スリーブタイプの場合は400枚、スリーブレスタイプの場合は750枚

技術サポートは国内対応で安心!!

機器の修理及び点検等については国内の弊社技術スタッフにて対応させていただきます。弊社までご連絡下さい。